

序号	机组编号	风量(M3/h)	机外余压(Pa)	电机功率(KW)	电源(V/Ph/Hz)	启动方式	安装方式	供应房间	控制要求	数量	备注
一	七层手术部										
1	P-701-1	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 21	接入AHU-701控制柜, 与OR 21自动门和机组AHU-701联动	1	静音型
2	P-702-1	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 19	接入AHU-702控制柜, 与OR 18自动门和机组AHU-702联动	1	静音型
3	P-702-2	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 20	接入AHU-702控制柜, 与OR 19自动门和机组AHU-702联动	1	静音型
4	P-703-1	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 18	接入AHU-703控制柜, 与OR 16自动门和机组AHU-703联动	1	静音型
5	P-704-1	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 16	接入AHU-704控制柜, 与OR 22自动门和机组AHU-704联动	1	静音型
6	P-704-2	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 17	接入AHU-704控制柜, 与OR 22自动门和机组AHU-704联动	1	静音型
7	P-705-1	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 22	接入AHU-705控制柜, 与OR 24自动门和机组AHU-705联动	1	静音型
8	P-705-2	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 23	接入AHU-705控制柜, 与OR 24自动门和机组AHU-705联动	1	静音型
9	P-705-3	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	OR 24	接入AHU-705控制柜, 与OR 24自动门和机组AHU-705联动	1	静音型
10	P-706-1	2900	450	2.20	380/3/50	变频	吊装	OR 25	接入AHU-706控制柜, 与OR 25自动门和机组AHU-706联动	1	排风机箱
11	P-706-2	300	450	0.39	220/1/50	直接	吊装	OR 25	接入AHU-706控制柜, 与OR 25自动门和机组AHU-706联动	1	静音型
12	P-706-3	1600	450	1.50	380/3/50	直接	吊装	医护前室、病人缓冲、后室	接入AHU-706控制柜, 与OR 25自动门和机组AHU-706联动	1	静音型
13	P-708-1	1100	350	0.64	380/3/50	直接	吊装	预麻苏醒、脱包	接入AHU-708控制柜, 与机组AHU-708联动	1	静音型
14	P-710-1	900	300	0.35	220/1/50	直接	吊装	污物暂存、污物处置	接入AHU-710控制柜, 与机组AHU-710联动	1	静音型
15	P-710-2	300	300	0.23	220/1/50	直接	吊装	标本间	接入AHU-710控制柜, 与机组AHU-710联动	1	静音型
16	P-7-1	2800	350	1.50	380/3/50	直接	吊装	卫浴、换鞋、库房	接入FAU-701控制柜, 与机组FAU-701联动	1	静音型
17	P-7-2	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	会议示教、家属等候	接入X-3000控制柜, 与机组X-3000联动	1	静音型
18	P-7-3	500	250	0.30	220/1/50	直接	吊装	主任、专家、护士长、术中休息室、工程部	接入X-3000控制柜, 与机组X-3000联动	1	静音型
19	P-7-4	800	250	0.30	220/1/50	直接	吊装	餐厅、配餐	接入X-3000控制柜, 与机组X-3000联动	1	静音型
20	通风机	200	100	0.05	220/1/50	直接	吊装	男卫、女卫	就地控制	4	
21	PB-7-1	550	200	0.49	380/3/50	直接	吊装	UPS	就地控制	1	防爆型
二	十二层产科										
1	P-1201-1	1100	350	0.64	380/3/50	直接	吊装	手术室01	接入AHU-1201控制柜, 与手术室01自动门和机组AHU-1201联动	1	静音型
2	P-1201-2	1100	350	0.64	380/3/50	直接	吊装	手术室02	接入AHU-1201控制柜, 与手术室02自动门和机组AHU-1201联动	1	静音型
3	P-12-1	100	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	缓冲、卫	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
4	P-12-2	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	待产/LDR1	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
5	P-12-3	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	待产/LDR2	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
6	P-12-4	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	待产/LDR3	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
7	P-12-5	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	待产/LDR4	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
8	P-12-6	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	待产/LDR5	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
9	P-12-7	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	待产/LDR6	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
10	P-12-8	100	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	抢救	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
11	P-12-9	550	250	0.30	220/1/50	直接	吊装	候诊、急诊	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
12	P-12-10	100	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	配药	接入FAU-1201控制柜, 与机组FAU-1201联动	1	静音型
13	通风机	100	100	0.05	220/1/50	直接	吊装	卫生间	就地控制	8	
三	十三层NICU										
1	P-1301-1	550	400	0.35	220/1/50	直接	吊装	隔离间1	接入AHU-1301控制柜, 与机组AHU-1301联动	1	静音型
2	P-1301-2	550	400	0.35	220/1/50	直接	吊装	隔离间2	接入AHU-1301控制柜, 与机组AHU-1301联动	1	静音型
3	P-1301-3	750	250	0.30	220/1/50	直接	吊装	缓冲1、缓冲2、前室	接入AHU-1301控制柜, 与机组AHU-1301联动	1	静音型
4	P-13-1	100	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	保温箱消毒	接入FAU-1301控制柜, 与机组FAU-1301联动	1	静音型
5	P-13-3	750	250	0.30	220/1/50	直接	吊装	NICU、VIP	接入FAU-1301控制柜, 与机组FAU-1301联动	1	静音型
6	P-13-4	350	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	配药、治疗室	接入FAU-1301控制柜, 与机组FAU-1301联动	1	静音型
7	P-13-5	150	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	早产、蓝光	接入FAU-1301控制柜, 与机组FAU-1301联动	1	静音型
8	P-13-6	100	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	康复	接入FAU-1301控制柜, 与机组FAU-1301联动	1	静音型
9	P-13-7	300	250	0.17	220/1/50	直接	吊装	洗婴室、奶瓶清洗、配奶	接入FAU-1301控制柜, 与机组FAU-1301联动	1	静音型
四	十四层PICU										
1	P-1401-1	1200	400	1.00	380/3/50	直接	吊装	隔离病房、缓冲、卫	接入AHU-1401控制柜, 与机组AHU-1401联动	1	静音型
2	P-14-1	900	350	0.35	220/1/50	直接	吊装	PICU大厅	接入FAU-1401控制柜, 与机组FAU-1401联动	1	静音型
3	P-14-2	400	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	配药、配奶室、奶瓶清洗	接入FAU-1401控制柜, 与机组FAU-1401联动	1	静音型
4	P-14-3	200	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	单人病房	接入FAU-1401控制柜, 与机组FAU-1401联动	1	静音型
5	P-14-4	150	250	0.12	220/1/50	直接	吊装	过渡病房	接入FAU-1401控制柜, 与机组FAU-1401联动	1	静音型
6	通风机	200	100	0.12	220/1/50	直接	吊装	卫生间	就地控制	1	
五	十六层层流病房										
1	P-1601-1	400	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	层流病房1、2	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型
2	P-1601-2	400	300	0.35	220/1/50	直接	吊装	层流病房3、4	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型
3	P-1601-3	700	250	0.30	220/1/50	直接	吊装	卫1、卫2、卫3、污洗	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型
4	P-1601-4	150	200	0.12	220/1/50	直接	吊装	换鞋、一更、被服	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型
5	P-1601-5	450	250	0.23	220/1/50	直接	吊装	换鞋更衣、药浴	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型
6	P-1601-6	300	300	0.23	220/1/50	直接	吊装	配剂	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型
7	P-1601-7	200	300	0.23	220/1/50	直接	吊装	配餐	接入AHU-1601控制柜, 与机组AHU-1601联动	1	静音型